

Link do produktu: <https://sklep.solsun.pl/oslona-antywirusowa-z-pleksi-3mm-wymiar-90cmx185cm-szyba-ochronna-do-gabinetu-stomatologicznego-bariera-ochronna-dla-dentysty-p-351.html>



Ośłona antywirusowa z pleksi 3mm, wymiar 90cmx185cm, szyba ochronna do gabinetu stomatologicznego, bariera ochronna dla dentysty

Cena brutto	989,00 zł
Cena netto	804,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Sun-System

Opis produktu

W związku z pandemią COVID-19 produkujemy osłony antywirusowe wykonane z PLEXI bezbarwnej o grubości 3 mm.

Szyba ochronna z pleksi zapewnia komfort klientom w formie osłony antywirusowej. Plexi antywirusowa zapewnia komfort pracownikom w formie przegrody.

Przegroda oddzielająca stanowiska pracownicze to osłona antywirusowa z bezbarwnej pleksi (użytkowanie w strefach obsługi klienta lub odizolowanie się od osób trzecich).

Przezroczysta przegroda biurowa z PLEKSI zapewnia doskonałą widoczność przez osłonę przeciwwirusową. Osłona antywirusowa z PLEXI bezbarwnej pomaga zachować **dystans**. Szyba ochronna z pleksi **zapewnia bezpieczną barierę** w pracy w czasach pandemii. Ekran przeciwwirusowy z pleksi wpływa pozytywnie na samopoczucie kontrahentów. Osłona ochronna z pleksi zwiększa wydajność pracowników, ponieważ stanowi barierę ochronną. **Specjalna przegroda ochronna z PLEXI** odgradza pracowników oraz klientów. Plexi antywirusowa spełnia wymogi dodatkowych środków ostrożności stosowanych podczas stanu zagrożenia epidemicznego.

Konstrukcja antywirusowa z pleksi jest mobilna. **Stabilna konstrukcja BHP** daje **bezpieczeństwo** użytkowania osłony przeciwwirusowej.

Ośłona antywirusowa pleksi stanowi potężne narzędzie marketingowe do przyciągania odwiedzających / klientów. Osłona antywirusowa podnosi **prestż i wizerunek** obiektu / firmy tworząc barierę ochronną. Osłonę antybakteryjną pleksi łatwo dopasować do stanowiska pracy, gdyż **przyjmujemy indywidualne zamówienia na wymiar pleksi antywirusowej**.

Konstrukcja antywirusowa tworzy **bezpieczną przestrzeń** w czasach pandemii koronawirusa, dlatego szyba ochronna jest niezbędna do bezpiecznej obsługi klienta.

Nasza **konstrukcja przeciwwirusowa BHP z PLEXI bezbarwnej**, zwanej również **PLEKSI / PLEKSA / PLEXA, POLIWĘGLAN, PCV**, posiada następujące **właściwości**:

1. **Przezroczysta PLEXI** - PLEKSA zachowuje bardzo wysoką przepuszczalność światła praktycznie niezależnie od grubości szyby ochronnej
2. Ekran ochronny nadaje się do **polerowania** przy pomocy specjalnych past polerskich, jeżeli antywirusowa PLEXI ulegnie

porysowaniu

3. Wysoka **odporność na żółknięcie** osłony ochronnej wykonanej z antywirusowej PLEKSI

4. Szyba ochronna z antywirusowej PLEKSI **odporna na promienie UV**

plexi ochronna, pleksi, poliwęglan, płyty plexi, płyty pleksi, plexiglas, szkło akrylowe, pleksa, plexa, płyta akrylowa, płyta plexiglas, plexi na wymiar, pleksi na wymiar, plexi transparentna, pleksi transparentna, plexi przezroczysta, pleksi przezroczysta, plexi antywirusowa, pleksi antywirusowa, pleksi bezbarwna, plexi bezbarwna, plexiglas na wymiar, plexiglas docięte na wymiar, plexi docięte na wymiar, pleksi docięte na wymiar, PMMA na wymiar, pleksa na wymiar, plexa na wymiar, pleksa docięta na wymiar, plexa docięta na wymiar, poliwęglan bezbarwny, poliwęglan przezroczysty, poliwęglan transparentny, plexi transparentna, pleksi transparentna, płyta polistyren, twarde plexi, twarde pleksi, plexi ochronna, pleksi ochronna, pleksa ochronna, plexa ochronna

Wymiary konstrukcji BHP:

- **Szerokość** osłony antywirusowej: 90cm

- **Wysokość** osłony antywirusowej: 185cm

W skład zestawu systemu zabudowy ochronnej wchodzi :

- Szyba ochronna / plexi bezbarwna 3mm: 70cm x 70cm
- 2 x podstawka 60cm do przymocowania konstrukcji BHP na nóżkach
- 2 x rurka 185cm do zamocowania szyby antywirusowej
- 1 x rurka 90cm do zamocowania szyby ochronnej
- 4 x rurka 75cm do zamocowania bariery ochronnej
- 8 x mocowanie antywirusowej plexi ochronnej
- 10 x uchwyty do mocowania rurek osłony antywirusowej
- komplet śrub do przykręcenia konstrukcji anty-COVID19

Wymiary osłony antywirusowej mogą różnić się +/- 2cm

Warianty na zamówienie konstrukcji BHP - osłona antybakteryjna z PLEXI przezroczystej:

- Osłona antywirusowa plexi z okienkiem
- Osłona antywirusowa plexi z otworem
- Osłona antywirusowa plexi na nóżkach
- Osłona antywirusowa plexi w ramach
- Osłona antywirusowa plexi wisząca
- Osłona antywirusowa plexi stojąca
- Osłona antywirusowa plexi niska
- Osłona antywirusowa plexi wysoka
- Osłona antywirusowa plexi na ziemi
- Osłona antywirusowa plexi na ramie
- Osłona antywirusowa plexi na podłogę
- Osłona antywirusowa plexi wolnostojąca
- Osłona antywirusowa plexi zaokrąglona
- Osłona antywirusowa plexi podłogowa

Zalety szyby ochronnej:

- **Estetyczny design** konstrukcji antywirusowej
- **Wysokogatunkowa stal** chromowano-niklowana elementów stalowych konstrukcji BHP
- Osłona ochronna z przezroczystej plexi posiada grubość - **3 mm**
- **Uniwersalna** bariera ochronna
- **Mobilna konstrukcja z pleksi**
- **Stabilna przegroda antywirusowa**
- Wysoce **transparentna** szyba ochronna(nie przeszkadza w wypełnieniu codziennych obowiązków)
- Konstrukcja BHP **odporna na wilgoć**
- Przegroda ochronna **chroni** przed bakteriami, wirusami, koronawirusem (anty-COVID19) i zarazkami przenoszonymi drogą kropelkową
- Staranność wykonania systemu zabudowy antywirusowej
- Dokładność wykonania szyby ochronnej na wymiar
- Możliwość wersji standardowej osłony antywirusowej, szyby ochronnej na wymiar lub wygięcia konstrukcji BHP na ladę / recepcję zaokrągloną
- **PRODUKT POLSKI**
- **Szybki czas realizacji zabudowy ochronnej do 24h**

Dzięki naszej zabudowie ochronnej skutecznie chronisz się przed bakteriami, wirusami, koronawirusem (anty-COVID19) i zarazkami przenoszonymi drogą kropelkową.

WAŻNE INFORMACJE!!!

- Osłona przeciwwirusowa **zabezpieczona jest folią ochronną** (do demontażu przed użyciem), chroni przezroczystą PLEXI przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu.



UWAGA!!!

Ostona zabezpieczająca z plexi przezroczystej **wymaga pielęgnacji środkami przeznaczonymi do czyszczenia antywirusowej plexi**. Nie należy czyścić osłony ochronnej środkami na bazie alkoholu gdyż szyba ochrona zmatowieje. Używanie nieodpowiednich środków wirusobójczych do osłony antywirusowej prowadzi do zarysowań, a nawet pęknięć szyby ochronnej.

Dezynfekcja ekranu ochronnego wymaga specjalnego środka wirusobójczego do PLEKSI bezbarwnej, PLEXI przezroczystej, PLEXI antywirusowej.

Istnieje możliwość pomiaru konstrukcji BHP z szybą ochronną z antywirusowej plexi na terenie Polski

Dostępny montaż konstrukcji antywirusowych z plexi antywirusowej na terenie Polski

Przyjmujemy również indywidualne zamówienia na osłony antywirusowe z PLEKSI bezbarwnej

Producent osłon antywirusowych PLEKSI bezbarwna, Producent osłon przeciwwirusowych PLEKSI bezbarwna, Producent osłon antybakteryjnych PLEKSI bezbarwna, Producent szyby ochronnej PLEXI antywirusowa, Producent przegrody ochronnej BHP PLEXI przezroczysta, Producent ścianek oddzielających biurowych PLEXI antybakteryjna, Producent specjalistycznych przegrod ochronnych PLEXI przezroczysta, Producent bariery ochronnej przeciwwirusowej płyty PLEKSI na wymiar

BIURO OBSŁUGI KLIENTA - dot. OSŁONY ANTYWIRUSOWE

e-mail: biuro@solsun.pl
e-mail: biuro@sun-system.pl
+48 502 504 029
+48 693 150 060
+48 502 504 031
+48 505 109 809
+48 533 331 076



PRODUCENT



KONSTRUKCJI ANTYWIRUSOWYCH